
Wenige Komponenten Mit nur einem Rahmen, einem Kopfband und zwei Maskenkissengrößen sind Maskenanpassung und Bestandsmanagement unkompliziert und effizient.

Schnelle und präzise — Anpassung <sup>1</sup> Das Anlegen und Abnehmen der Maske ist einfach und intuitiv dank der praktischen Magnetclips, die das Kopfband in Sekundenschnelle mit dem Rahmen verbinden

Flexibler Anschluss, — mehr Bewegungsfreiheit Die Schnelllösefunktion erlaubt ein unkompliziertes Anschließen und Abtrennen des Kniestücks während der Nacht. 360°-Drehbarkeit und Neigung sorgen für mehr Bewegungsfreiheit.



Kleine Auflagefläche, hohe Stabilität Der ultrakompakte Maskenrahmen, der sich von unten an die Nase schmiegt, sorgt rundum für Stabilität<sup>1</sup>, ein freieres Blickfeld und weniger Gesichtskontakt.



Extraleise Ausatemöffnung Die extrem leise Ausatemöffnung QuietAir™ sorgt für eine sanfte Diffusion der ausgeatmeten Luft (optional, separat erhältlich). So werden Geräusche und Störungen minimiert.1 Mit der Quiet Air Ausatemöffnung ist die AirFit F30 damit leiser und sanfter als die marktführende Maske des Wettbewerbs. 2