

Schlaf-Innovationen

Transcend AUTO™



Das Transcend Auto™ ist das kleinste, leichteste, innovativste und funktionsreichste APAP-Gerät der Welt. Mit seinen 430 g ist es das perfekte APAP-Primärgerät auch für unterwegs. Klein und mit zahlreichen Funktionen, bietet Transcend Auto durch die neue Transcend EZEX™ Technik Druckentlastung beim Ausatmen. Einzigartige Zubehörteile, wie kleine Akkus, die für eine ununterbrochene Therapie sorgen, ein Solar-Ladegerät, problemlose Waterless Humidification™ System und Bluetooth(R) drahtlosen Daten-Reporting* ermöglichen den Zuschnitt auf den Lebensstil des Patienten. Transcend Innovationen ändern die Art und Weise, in der Schlafapnoe-Therapie bereitgestellt wird.

- Kleines APAP-Gerät mit vollem Funktionsumfang
- Transcend EZEX Druckentlastungstechnik
- Wiegt weniger als 430 g
- Rampenfunktion
- Automatische Höhenanpassung
- AHI- (Apnoe-Hypopnoe-Index) und Leckerkennung
- Compliance-Datenspeicherung von bis zu 13 Monaten
- Kompatibel mit P4 und P8 Batteries™ und tragbarem Solar-Ladegerät
- Kompatibel mit die Transcend Waterless Humidification System und Transcend Heated Humidifier™

*Erhältlich mit Kauf des Transync™ Bluetooth Dongle.

Um weitere Informationen zu erhalten, setzen Sie sich mit Ihrem lokalen Repräsentanten in Verbindung oder besuchen Sie www.MyTranscend.com.

Durch in den USA und in anderen Ländern erteilte und angemeldete Patente geschützt. Transcend® ist eine eingetragene Marke von Somnedics International, Inc. - PN: 400091 Rev. B Rx Only

Transcend verändert die Art und Weise der CPAP-Therapie

TRANSCEND
Schlafapnoetherapie SYSTEM

	Transcend AUTO	Transcend EZEX	Transcend
Therapiemodus			
Automatische Titration	x		
Konstantem Druck	x	x	x
Hardware-Funktionen			
Maße (L x B x H)	15.5 cm x 8.9 cm x 7.1 cm		
Gewicht	426 g		
Schalldruckpegel	26.6 dB	26.6 dB	29 dB
Betriebsdruck (4 - 20 cmH2O)	x	x	x
EZEX Druckentlastung (Einstellungen 1,2,3)	x	x	
Rampe (0 - 45 min), einstellbar	x	x	x
Automatische Höhenanpassung \leq 2,438 m	x	x	x
Spannungsversorgung: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 19 VDC, 2,6 Amp	x	x	x
Luftfilter: Einwegfiltermedium	x	x	x
Einsatzbereich: 5 - 35 °C, 10 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	x	x	x
Lagerungs-/Transportbereich: -20 - 60 °C, 10 - 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	x	x	x
Garantie: 2 Jahre	x	x	x
EN60601-1: Klasse II Typ BF, IP21 IEC 60601-1-2 elektromagnetische Verträglichkeit	x	x	IPX0
Compliance Daten			
AHI- (Apnoe-Hypopnoe-Index) und Leckerkennung	x	x	x
Therapiestunden insgesamt	x	x	x
Therapiesitzungen: anpassbare Einstellungen, Standard \geq 8, 6 und 4 Stunden	x	x	x
Gesamtstunden des Gebläses	x	x	x
13 Monate tägliche Compliance-Speicherung	x	x	x
Einstellbarer Datumsbereich	x	x	x
Zusammengefasste Daten (unbegrenzt, einstellbarer Bereich)	x	x	x
Detaillierte Daten (unbegrenzt, einstellbarer Bereich)	x	x	x
Mittlerer Schnarchindex	x	x	
Mittlere flussbegrenzte Atmung (%)	x	x	
Datenoptionen			
Mit Transcend Software per USB übertragen	x	x	x
E-Mail-fähige Daten	x	x	x
TranSync Compliance Datenfunk	x	x	
Befeuchtung			
Transcend Heated Humidifier™	x	x	x
Transcend Waterless Humidification™ System (HME)	x	x	x

Programmiersoftware und Complianceberichte in mehreren Sprachen erhältlich.
 Software ist kompatibel mit Windows® 7, Windows® 8 und Windows® XP.
 Software-Upgrades erhältlich unter www.MyTranscend.com/resources