

Schlaf-Innovationen

Transcend EZEX™



Das Transcend EZEX™ ist das neueste CPAP-Gerät von Transcend. Seine Transcend EZEX Technik sorgt für Druckentlastung beim Ausatmen. Klein, leichtgewichtig und innovativ, ist Transcend EZEX das ideale CPAP-Primärgerät auch für unterwegs. Transcend EZEX wiegt weniger als 430 g bei vollem Funktionsumfang. Seine einzigartigen Zubehör-Optionen ermöglichen den Zuschnitt der CPAP-Therapie auf den Lebensstil der Patienten. Die optionalen Zubehörteile umfassen kleine, tragbare Akkus, ein Solar-Ladegerät, problemlose Waterless Humidification™ System und Bluetooth® drahtlosen Daten-Reporting*. Transcend Innovationen ändern die Art und Weise, in der Schlafapnoe-Therapie bereitgestellt wird.

- Kleines CPAP-Gerät mit vollem Funktionsumfang
- Transcend EZEX Druckentlastungstechnik
- Wiegt weniger als 430 g
- Rampenfunktion
- Automatische Höhenanpassung
- AHI- (Apnoe-Hypopnoe-Index) und Leckerkennung
- Compliance-Datenspeicherung von bis zu 13 Monaten
- Kompatibel mit P4 und P8 Batteries™ und tragbarem Solar-Ladegerät
- Kompatibel mit die Transcend Waterless Humidification System und Transcend Heated Humidifier™

*Erhältlich mit Kauf des Transync™ Bluetooth Dongle.

Um weitere Informationen zu erhalten, setzen Sie sich mit Ihrem lokalen Repräsentanten in Verbindung oder besuchen Sie www.MyTranscend.com.

Durch in den USA und in anderen Ländern erteilte und angemeldete Patente geschützt. Transcend® ist eine eingetragene Marke von Somnetics International, Inc. - PN: 400092 Rev. B Rx Only

Transcend verändert die Art und Weise der CPAP-Therapie

TRANSCEND
Schlafapnoetherapie SYSTEM

	Transcend AUTO	Transcend EZEX	Transcend
Therapiemodus			
Automatische Titration	x		
Konstantem Druck	x	x	x
Hardware-Funktionen			
Maße (L x B x H)	15.5 cm x 8.9 cm x 7.1 cm		
Gewicht	426 g		
Schalldruckpegel	26.6 dB	26.6 dB	29 dB
Betriebsdruck (4 - 20 cmH2O)	x	x	x
EZEX Druckentlastung (Einstellungen 1,2,3)	x	x	
Rampe (0 - 45 min), einstellbar	x	x	x
Automatische Höhenanpassung \leq 2,438 m	x	x	x
Spannungsversorgung: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 19 VDC, 2,6 Amp	x	x	x
Luftfilter: Einwegfiltermedium	x	x	x
Einsatzbereich: 5 - 35 °C, 10 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	x	x	x
Lagerungs-/Transportbereich: -20 - 60 °C, 10 - 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	x	x	x
Garantie: 2 Jahre	x	x	x
EN60601-1: Klasse II Typ BF, IP21 IEC 60601-1-2 elektromagnetische Verträglichkeit	x	x	IPX0
Compliance Daten			
AHI- (Apnoe-Hypopnoe-Index) und Leckerkennung	x	x	x
Therapiestunden insgesamt	x	x	x
Therapiesitzungen: anpassbare Einstellungen, Standard \geq 8, 6 und 4 Stunden	x	x	x
Gesamtstunden des Gebläses	x	x	x
13 Monate tägliche Compliance-Speicherung	x	x	x
Einstellbarer Datumsbereich	x	x	x
Zusammengefasste Daten (unbegrenzt, einstellbarer Bereich)	x	x	x
Detaillierte Daten (unbegrenzt, einstellbarer Bereich)	x	x	x
Mittlerer Schnarchindex	x	x	
Mittlere flussbegrenzte Atmung (%)	x	x	
Datenoptionen			
Mit Transcend Software per USB übertragen	x	x	x
E-Mail-fähige Daten	x	x	x
TranSync Compliance Datenfunk	x	x	
Befeuchtung			
Transcend Heated Humidifier™	x	x	x
Transcend Waterless Humidification™ System (HME)	x	x	x

Programmiersoftware und Complianceberichte in mehreren Sprachen erhältlich.
 Software ist kompatibel mit Windows® 7, Windows® 8 und Windows® XP.
 Software-Upgrades erhältlich unter www.MyTranscend.com/resources